

Свидетельство о приемке:

СТОЛ СВАРОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ССЗ-2500 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

«15» сентября 2023 г.

Контроль ОТК

МП _____ (подпись)

Промышленное Оборудование

Интернет Портал

Тел: +7 (812)602-77-08

E-mail: info@poip.ru

www.poip.ru

Паспорт

СТОЛ СВАРОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ССЗ-2500

г. Санкт-Петербург

1. Общие сведения

- 1.1 СТОЛ СВАРОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ССЗ-2500 предназначен для удаления сварочных аэрозолей и пыли при проведении работ по сварке и зачистке различных изделий.
- 1.2 Предприятием- изготовителем могут быть усовершенствования в конструкцию стола, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные

Рекомендованный расход воздуха-2500 куб. м
Полное сопротивление 400 Па
Диаметр подключаемых воздуховодов-250 мм
Габаритные размеры-1125x866x1825 мм
Масса-153 кг

Принцип работы:

Сварочный аэрозоль и пыль, образующиеся при работе, проходят через панель равномерного всасывания и удаляются через вытяжную систему, подключаемую к верхнему или одному из боковых патрубков. Крупные частицы оседают в поддоне. Заслонка, установленная между столом и коробом позволяет регулировать воздушные потоки между ПРВ и решеткой столешницы. Рукоятка заслонки имеет 5 фиксированных положений. Наличие поворотных экранов позволяет производить обработку длинномерных изделий.

СТОЛ СВАРОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ССЗ-2500 состоит из каркаса сварной конструкции, выполненного из стальной профильной трубы, с обшивками из листовой стали, воздуховода, вытяжного зонта и козырька.

3. Комплект поставки.

Стол
Паспорт

4. Транспортировка, эксплуатация

- 4.1. Стол может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
 - не допускается нарушение упаковки стола.
- 4.2. Стол предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0С до 50С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800)мм рт. ст. (84-106,7 кПа)

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стола при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания стола 12 месяцев со дня реализации.
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера, стол вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.